

ザ・除菌バスター

大量噴霧で
かんたん除菌!!

ふき取り
不要!



使用できない液体について

ジェル状の消毒液、液体石鹸、ハンドソープ、液体クレンジングオイル、シャンプーなど高粘度の液体は使用できません。また、お湯や氷水も使用できません。

【注意】

よく換気を行い、火気に注意して使用してください。
(火災・事故の原因となります。)

電池容量：2600mA h
電源：DC 5 V/1A
定格電力：10W
定格電圧：110V-240V
電源コード：USBコード（約1m）
タンク容量：400ml
充電時間：約90分
使用可能時間：約120分
サイズ：240×220×80mm
重量：700 g
材質：ABS、PET
セット内容：本体、USBコード、取扱説明書

いつでも、
どこでも、活躍!

